

胶享悦G6水族馆专用密封胶

发布日期/Issued
2024/08/29

胶享悦G6水族馆专用密封胶

1 简述

- 胶享悦G6水族馆专用密封胶是一款单组份，酸性固化硅酮密封胶，适用于水族馆、鱼缸的粘接密封或玻璃幕墙接缝的粘接密封。

2 主要特征

- 固化时间快，表干时间短；
- 在5~40℃范围内具有良好的挤出性；
- 优异的位移能力；
- 固化后在-40~150℃范围内可以保持良好的弹性；
- 良好的施工性能。

3 主要用途

- 水族馆的粘接密封。
- 大型玻璃幕墙的粘接密封。
- 玻璃橱窗展示柜的粘接密封。

4 运输，安全及储存注意事项

- 产品安全信息不包括产品的具体使用指导。
- 使用前，请仔细阅读产品的使用说明和产品安全数据表，以及产品包装上的指示说明，（用户若需要详细的安全信息，请向销售办事处索取材料安全数据表）。
- 胶享悦G6水族馆专用密封胶应储存于阴凉干燥处，27℃条件下，储存期为12个月。
- 超过储存期的密封胶并不意味着密封胶不能再使用。因此，在这种情况下，使用前必须重新检测，以确保密封胶的品质可以达到使用需求。

5 包装 PACKAGING

- 300 mL硬管支装。

6 典型数据 TYPICAL PROPERTY DATA

项目		指标值	实测值	测试方法
下垂度	垂直/mm	≤3	≤3	GB/T 13477
	水平	无变形	无变形	GB/T 13477
表干时间/min		≤180	8-15	GB/T 13477
挤出性/（mL/min）		≥30	30-100	GB/T 13477
固化速率/（mm/24h）		-	4-5	GB/T 13477
拉伸强度/MPa		-	≥0.50	GB/T 13477
扯断伸长率/%		-	≥130	GB/T 13477

- 上述表中所列物性数据仅供参考，若需要货物的检验报告，请向销售办事处索取。

胶享悦G6水族馆专用密封胶

发布日期/Issued
2024/08/29

7 工业使用说明 For industrial use notes:

- ◆使用者有义务在对将使用的浙江新安化工集团股份有限公司产品的适用范围以及使用用途做了解。
- ◆请勿将浙江新安化工集团股份有限公司产品用作移植或注入人体用途。
- ◆由于检测生产条件不同, 我们不能保证我们双方能得到同样的测试结果, 建议使用者以自己的检测条件下的出的检测数据作为使用性能参考。
- ◆以上任何性能数据以及适用建议, 只是对浙江新安化工集团股份有限公司产品使用性能的一个使用参考, 而不是浙江新安化工集团股份有限公司产品在特定应用下的有效性或通用性的担保。
- ◆我们保留变更产品参数的权利, 若有任何改动, 不另行通知。

有关技术、质量或产品安全问题, 请联系

For technical, quality or product safety questions, please contact:

新安集团, 浙江省建德市江滨中路新安大厦1号

WYNCA GROUP, NO.1 XINAN BUILDING, JIANGBING MIDDLE ROAD, JIANDE,
ZHEJIANG, P.R.CHINA

www.wynca.com Tel: (+86) 0571-64715105